

takagi

nano next


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ MUA VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.


⚠ LƯU Ý SỬ DỤNG

- Sản phẩm này dành cho mục đích dẫn và tưới nước. Không sử dụng vào mục đích khác.
- Sau khi sử dụng cần khóa vòi nước lại, xả toàn bộ nước còn lại bên trong sản phẩm ra ngoài.
- Nhiệt độ nước tối đa là 60°C, hãy kiểm tra nhiệt độ nước trước khi sử dụng.
- Dây dẫn được thiết kế chịu áp lực nước mạnh, để nâng cao hiệu quả nên sử dụng bộ tăng áp.

CẤU TẠO SẢN PHẨM




1 Cút nối và đầu kết nối



Chú ý thao tác khóa


Vui lòng tham khảo hình minh họa thao tác bên dưới.

Khi thao tác phải cố định chắc chắn, tránh bị tuột khỏi vòi nước.



※ Khi muốn tháo kết nối hãy kéo phần đai khóa xuống.

2 Đầu nối dạng gấp và vòi phun






Khi vòi phun bị tắc, hãy tháo đầu phun ra, rửa sạch bằng nước, sau đó vặn vào theo chiều như hình bên.

3 Tay quay

Cách mở và gấp tay quay, xin vui lòng thực hiện theo hình minh họa

Mở tay quay




Cố định

Gập tay quay

4 Thân sản phẩm


Kéo dây ra

Cắm “Đầu nối” và kéo dây ra ngoài



Thu dây vào

Xoay tròn “bàn xoay” theo hướng mũi tên để thu dây lại



Kiểu vòi tương thích



14~18mm



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Áp suất nước tối đa: 0.7MPa (7kgf/cm²).
- Vật liệu nhựa: ABS, POM, POLYPROPYLEN.
- Vật liệu kim loại: Inox.
- Vật liệu cao su: EPDM, NBR.
- Vật liệu ống dẫn: Nhựa PVC dẻo.
- Kích thước dây:
Đường kính trong 7.5mm, đường kính ngoài 11mm.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Khi sản phẩm bị dính bẩn, hãy dùng khăn vải mềm lau sạch.
- Lưu ý: Vật liệu nhựa có thể phát sinh hồng học do tiếp xúc lâu ngày với chất tẩy rửa hoặc dầu mỡ.

BẢO HÀNH

- Bảo hành 2 năm kể từ ngày mua sản phẩm.
- Các trường hợp hồng học phát sinh từ phía người dùng sẽ bị từ chối bảo hành.